


## Connecteur à câbler

SSTGH040ZDSFKSK



## Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

## Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 67

## Données mécaniques

Poids	[g]	15,4
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 55
Matières		PA 6.6
Matière du corps		PA 6.6
Matière écrou moleté		zinc, nickelé

## Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

## Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,34...0,75 mm<sup>2</sup>; Isolation des fils: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Gaine de câble: Ø 4...7,5 mm

## Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: zinc, nickelé



# E11144



## Connecteur à câbler

SSTGH040ZDSFKSK

### Raccordement

