


E11173



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

27 x 15 x 39

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E11173



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005H04

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc