


E11190



Embase mâle

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)



1 Joint torique



Application

Application Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 45 AC / < 70 DC

Classe de protection III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 11,6

Matières boîtier: laiton nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Contacts: 4



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc