




Câble avec prise femelle

ADOAF040VAS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT139
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11220



Câble avec prise femelle

ADOAF040VAS0005E04

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc