




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAA031--S0020A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges		oui; (VDR)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		vis
		étiquette
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAA031--S0020A03

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: PUR



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu

GN/YE = vert / jaune