


Câble de connexion

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS




Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène
Version	pour la communication avec l'unité de programmation PP2000
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	9,6...30 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67; (Câble avec prise femelle: IP 67 / IP 69K)
Données mécaniques	
Poids [g]	131
Matière du corps	PA / Hytrel G-4774
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Câble de connexion

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

Raccordement électriqueCâble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²**Raccordement électrique - Connecteur femelle**

Connecteur: 1 x baïonnette, coudé; Corps: Hytrel G-4774

**Raccordement électrique - connecteur**

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA

**Raccordement**