
E11293

Embase mâle

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)





C€ GK

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-2585
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	22,6
Filetage		M20
Matières		boîtier: laiton nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		

Câble: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A



E11293

Embase mâle





Raccordement

_1	BN
_ _2	WH
_3	BU
_4	ВК

Couleurs des fils conducteurs :

 BK =
 noir

 BN =
 brun

 BU =
 bleu

 WH =
 blanc