




Embase mâle

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Données électriques		
Tension d'alimentation	[M]	< 45 AC / < 70 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	19,6
Filetage		M20
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²		
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé		



E11295



Embase mâle

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc