


E11315



Embase mâle

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 125 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	27,3
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 19
Filetage		M20
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11315



Embase mâle


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé; Couple de serrage: ...0,6 Nm; filetage M20 Couple de serrage: ...2 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune