

E11318




Câble de connexion

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11353

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques


Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



E11318



Câble de connexion

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

Raccordement électrique

Câble: 5 m, TPU, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

