




Câble de connexion

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection	IP 68	
Données mécaniques		
Matières	PUR	
Matière du corps	PUR	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

Câble de connexion

VDOAF032MSS0005H03STGF030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

