


E12425



Câble de connexion

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS



Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés; Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles
Version	Câble de puissance, codage T
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 DC
Courant de sortie total [A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques


Poids [g]	105,4	
Dimensions [mm]	15,4 x 15,4 x 54,8	
Matière du corps	PUR	
Matière écrou moleté	zamac, nickelé	
Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles	oui	
Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 5 m et une accélération maximale de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 4 Mio.

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Contacts: 4, doré; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



E12425




Câble de connexion

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PUR, noir; 4 x 1,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Contacts: 4, doré; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé

