


E12460



Câble de connexion

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés; câble blindé

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 111,4

Matière du corps laiton, nickelé / TPU


Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé



E12460




Câble de connexion

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, noir, Ø 6 mm, blindé; 8 x 0,25 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé

