


E12464



Prise à câbler

SDOGF040MSSFKPG



Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC/DC
----------------------------	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	11,2
Dimensions [mm]	12 x 12 x 45
Matière du corps	PBT / PA
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

bornes à vis: 0,14...0,5 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...5 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Contacts: 4, doré; Corps: PBT / PA; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

