


E12481




Répartiteur en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	24,143
Matières		boîtier: PUR
Matière écrou moleté		zamac
Type connecteur		M12
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle C		

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Contacts: 4, doré; Verrouillage: zamac




E12481



Répartiteur en Y


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur A

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: 5, doré; Verrouillage: zamac



Raccordement électrique - Connecteur femelle B

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Contacts: 5, doré; Verrouillage: zamac

