


# E12500



## Connecteur à câbler

SSTGH040ZDSFKG



Application	
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage T
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 DC
Courant de sortie total [A]	12; (si des fils de 1,5 mm <sup>2</sup> sont utilisés )
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	25,7
Dimensions [mm]	20 x 20 x 65,5
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	zamac
Matière des joints	NBR
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

# E12500



## Connecteur à câbler

SSTGH040ZDSFKG

### Raccordement électrique

bornes à vis: 0,75...1,5 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 8...10 mm

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PA; Verrouillage: zamac; Joint d'étanchéité: NBR; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,4 Nm



### Raccordement

