


# E12512



## Câble avec prise mâle

ASTGH040ZDS0010H04



### Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	câble Ethernet, codage D

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total [A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...70
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Poids [g]	686
Dimensions [mm]	15 x 15 x 47,3
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	zamac, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Prolongateur blindé: blindage raccordé

# E12512




## Câble avec prise mâle

ASTGH040ZDS0010H04



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BU =	bleu
OG =	orange
WH =	blanc
YE =	jaune