


E12526



Platine de montage

SPACER 10MM FOR PUCK



Application

Version

pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs
pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Montage

hauteur de compensation 10 mm

Données mécaniques

Poids

[g]

13,2

Matières

PA 6 noir; vis: inox

Accessoires

Fourniture

vis à tête demi-ronde: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces