


# E12545



## Câble avec prise femelle

ADOGS030PLS0005H03




| Application                                     |   |  |
|---|---|--|
| Caractéristique spécifique                      | Sans silicone; Sans halogène; Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles   |  |
| Application                                     | Applications industrielles / automatisation industrielle; Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants; Utilisation dans les applications mobiles et robustes |  |
| Sans silicone                                   | oui   |  |
| Données électriques                             |   |  |
| Tension d'alimentation [V]                      | 8...32 DC   |  |
| Classe de protection                            | III   |  |
| Courant de sortie total [A]                     | 4   |  |
| Conditions d'utilisation                        |   |  |
| Température ambiante [°C]                       | -40...85  |  |
| Température ambiante en mouvement [°C]          | -20...85  |  |
| Indice de protection                            | IP 67; (connecteur correspondant raccordé)  |  |
| Données mécaniques                              |   |  |
| Poids [g]                                       | 154   |  |
| Matières  | PA  |  |
| Matière du corps                                | PA  |  |
| Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles | oui   |  |
| Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles | rayon de courbure en cas de pose flexible   | min. 10 x diamètre du câble  |
|   | vitesse de passage  | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|   | cycles de courbure  | > 5 Mio.   |
|   | sollicitation de torsion  | ± 180 °/m  |

| Remarques         |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |

| Raccordement électrique  |  |
|--|--|
| Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm <sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm ) |  |

| Raccordement électrique - Connecteur femelle                               |  |
|--|--|
| Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Contacts: 6, nickelé; Corps: PA |  |




# E12545



## Câble avec prise femelle

ADOGS030PLS0005H03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
RD = rouge