


E12566



Câble avec prise mâle AMP

ADOGX060--A005E06



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...24 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...100
Température ambiante en mouvement	[°C]	-40...100
Indice de protection		IP 67; (connecteur correspondant raccordé)
Données mécaniques		
Poids	[g]	576,5
Matières		PBT
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12566



Câble avec prise mâle AMP


ADOGX060--A005E06

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
RD = rouge
WH = blanc

Connecteur: 1 x connecteur AMP, droit; Contacts: nickelé