


# E12570



## Embase femelle

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 Joint torique

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68

### Données mécaniques

Poids	[g]	38,9
Filetage		PG 9
Matières		zamac
Matière du corps		zamac

### Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac




# E12570



## Embase femelle

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc