


E12582



Prise à câbler AMP

SDOGV060--AFKCR



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...24 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...100
Température ambiante en mouvement	[°C]	-40...100
Indice de protection		IP 67; (connecteur correspondant raccordé)
Données mécaniques		
Poids	[g]	14
Dimensions	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Matières		boîtier pour contacts : PBT; Contacts: étamé
Accessoires		
Fourniture		bouchon: 6
		Fils conducteurs individuellement étanchéifiés: 2 x 0,5 mm²
		Fils conducteurs individuellement étanchéifiés: 4 x 2,5 mm²
		Contacts crimp: 6
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Prise à câbler AMP

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Raccordement



Connecteur: 1 x connecteur AMP, droit; Contacts: étamé