


E12598



Bouchon

Protective cap male M12 V4A 4pcs.



Application	
Version	pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Montage	utilisation seulement avec les appareils de la classe de protection III
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...100
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 69K
Données mécaniques	
Poids [g]	21,5
Dimensions [mm]	M12 x 1
Désignation du filetage	M12 x 1
Matières	bouchon: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM
Couple de serrage [Nm]	0,6...1,2; (Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !)
Remarques	
Unité d'emballage	4 pièces