


E12613



Câble de connexion

ASTGH030MSS00,5H03



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 50 AC/DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Température ambiante en mouvement [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65

Données mécaniques

Poids [g]	30,5
Matières	boîtier: TPU orange; Ecrou: laiton nickelé
Couple de serrage [Nm]	0,6...1,5

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------


E12613



Câble de connexion

ASTGH030MSS00,5H03


Raccordement électrique



Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique

