


E12642



Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0005H05



Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage L

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	63 DC
Courant de sortie total	[A]	16

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	1082,5
Dimensions	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Matières		PP
Matière du corps		TPE
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E12642



Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0005H05

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY