


Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 24 AC/DC

Protection contre les surcharges

diode de roue libre

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

400

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication

fonctionnement

1 x LED, vert

Accessoires

Fourniture

vis

étiquette



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes


STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique

Câble: 8 m, PUR / PVC, Sans halogène; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé

