


# E12332



## Câble de connexion

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



| Application                |      |                                             |
|----------------------------|------|---------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique |      | Sans silicone; contacts dorés; câble blindé |
| Sans silicone              |      | oui                                         |
| Données électriques        |      |                                             |
| Tension d'alimentation     | [V]  | < 50 AC / < 60 DC                           |
| Classe de protection       |      | III                                         |
| Courant de sortie total    | [A]  | 4                                           |
| Conditions d'utilisation   |      |                                             |
| Température ambiante       | [°C] | -25...85                                    |
| Indice de protection       |      | IP 68                                       |
| Données mécaniques         |      |                                             |
| Poids                      | [g]  | 612,5                                       |
| Dimensions                 | [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5                          |
| Matières                   |      | PUR                                         |
| Matière du corps           |      | PUR                                         |
| Matière écrou moleté       |      | zamac, nickelé                              |
| Remarques                  |      |                                             |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                                    |

## Câble de connexion

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

