


Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0005K05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC548

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés; câble blindé

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...85

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

236

Dimensions

[mm]

28 x 15 x 38

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

inox

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E12351



Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0005K05

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 5,3 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox; Contacts: doré; Couple de serrage: 1,0...1,5 Nm;
Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc