


# E12357



## Prise à câbler

SDOGF030MSSFKSG



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC/DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 8,733

Dimensions [mm] 12 x 12 x 45

Matières PBT; PA

Matière du corps PBT / PA

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E12357



## Prise à câbler


SDOGF030MSSFKSG

### Raccordement électrique

bornes à vis: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 3,5...5 mm

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PBT / PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement

