


# E12357



## Prise à câbler

SDOGF030MSSFKPG



### Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC/DC
----------------------------	------------

### Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Poids [g]	8,733
Dimensions [mm]	12 x 12 x 45
Matière du corps	PBT / PA
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique

bornes à vis: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 3,5...5 mm

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Contacts: 3, doré; Corps: PBT / PA; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement

