


E12358



Embase mâle

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 Joint torique



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	9,66
Filetage		PG 11
Matières		PA 6.6
Matière du corps		PA 6.6

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E12358



Embase mâle

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc