


E12359



Câble au mètre

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Application

Caractéristique spécifique Sans halogène; Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...90

Température ambiante en mouvement [°C] -25...90

Données mécaniques

Poids [g] 2990

Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles oui

Aptitude à l'utilisation en chaîne porte-câbles	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 2 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 100 m, PUR, Sans halogène, orange, Ø 4,9 mm; non irradié (recyclable); résistant contre les étincelles de soudage; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)