


E18001



Câble avec prise femelle

ADOGH040MKS0010X04



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -45...105

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 361,966

Dimensions [mm] 15 x 15 x 47

Matières TPE

Matière du corps TPE

Matière écrou moleté zinc, recouvert epoxyd

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E18001



Câble avec prise femelle

ADOGH040MKS0010X04

Raccordement électrique

Câble: 10 m, TPE-S, noir; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc