


E18003



Câble avec prise femelle

ADOAH040MKS0010X04



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-45...105
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	361,966
Dimensions	[mm]	31 x 14,5 x 31
Matières		TPE
Matière du corps		TPE
Matière écrou moleté		zinc, recouvert epoxyd
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E18003



Câble avec prise femelle

ADOAH040MKS0010X04

Raccordement électrique


Câble: 10 m, TPE-S, noir; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc