


# E18055



## Embase mâle

RSTGB030VAS00.3-03



1 Joint torique

### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 600 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...100

Indice de protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 25,855

Filetage 1/2" NPT

Matières inox

Matière du corps inox

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E18055



## Embase mâle

RSTGB030VAS00.3-03

### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: inox; Contacts: doré



### Raccordement

1	GN
2	RD
3	BK

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
GN = vert  
RD = rouge