


E18056



Embase mâle

RSTGB050VAS00.3-05



1 Joint torique

Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 600 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...100

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 63,503

Filetage 1/2" NPT

Matières inox anodisé

Matière du corps inox, anodisé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E18056



Embase mâle

RSTGB050VAS00.3-05

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: inox, anodisé; Contacts: doré



Raccordement

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
RD =	rouge
OG =	orange
WH =	blanc