


E18072



Embase mâle

RSTGB050PLS00.3-05



1 Joint torique

Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 600 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...100

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 27,216

Filetage M16 x 1,5

Matières plastique

Matière du corps plastique

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E18072



Embase mâle

RSTGB050PLS00.3-05

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: plastique; Contacts: doré



Raccordement

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BU =	bleu
RD =	rouge
OG =	orange
WH =	blanc