




Embase mâle

RSTGH040ALS00.3-04



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 DC
------------------------	-----	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...90
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	22,68
Filetage		M20
Matières		aluminium anodisé 10...20 µm
Matière du corps		aluminium, anodisé 10...20 µm

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
--

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: aluminium, anodisé 10...20 µm
--



E18074



Embase mâle

RSTGH040ALS00.3-04

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc