


# E18106



## Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0012E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Indice de protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 299,371

Dimensions [mm] 15 x 15 x 47

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière écrou moleté inox 1.4571 (316Ti)

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E18106



## Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0012E04

### Raccordement électrique

Câble: 12 m, PVC, gris, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



### Raccordement



5: non utilisé

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu  
WH = blanc