




Câble de connexion

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...105

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Poids

[g]

45,359

Dimensions

[mm]

15 x 15 x 40

Matières

PVC

Matière du corps

PVC

Matière écrou moleté

inox 1.4571 (316Ti)


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré





Câble de connexion

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré

