


# E18158



## Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0030E04



### Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Indice de protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 1088,621

Dimensions [mm] 31 x 14,5 x 31

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière écrou moleté inox 1.4571 (316Ti)

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E18158



## Câble avec prise femelle


ADOAH040VAS0030E04

### Raccordement électrique


Câble: 30 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



### Raccordement



5: non utilisé  
Couleurs des fils conducteurs :  
BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu  
WH = blanc