


# E18177



## Embase femelle

RDOGF040MSS00.3-04



1 Joint torique



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...100
Indice de protection		IP 68

### Données mécaniques

Poids	[g]	113,398
Matières		boîtier: laiton nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Ecrou: laiton nickelé

### Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

# E18177



## Embase femelle

RDOGF040MSS00.3-04

### Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC, jaune, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8; codage: A



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc