


E18181



Câble de connexion

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Indice de protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 63,503

Matières TPE

Matière du corps TPE


Matière écrou moleté inox 1.4571 (316Ti)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



E18181




Câble de connexion

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

Raccordement électrique

Câble: 1,5 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré

