


Câble de connexion

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...105

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Poids

[g]

63,503

Matières

TPE

Matière du corps

TPE

Matière écrou moleté

inox 1.4571 (316Ti)

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces



Câble de connexion

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: doré

