




Répartiteur en Y

ZDO2H045MSS0010B05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces




Répartiteur en Y

ZDO2H045MSS0010B05

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc