

#### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...110 AC/DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

#### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...90
Indice de protection		IP 67

#### Données mécaniques

Dimensions	[mm]	16 x 54 x 127
Nombre d'emplacements répartiteur		8

#### Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

#### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

#### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12



### Raccordement

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune