




Câble avec prise femelle


AD0GB030PLS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 60
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		TPU
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Raccordement électrique - Connecteur femelle		

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: TPU




E20431



Câble avec prise femelle

ADOGB030PLS0005E03

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu