


## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-R4/0,14M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Principe de fonctionnement Système réflexion directe

## Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF; OUF

## OKF

Portée des fibres optiques [mm] 40

## OUF

Portée des fibres optiques [mm] 40

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...150

## Données mécaniques

Type tête de détection coudé

Diamètre de la tête de détection [mm] 4

Longueur de la tête de détection [mm] 10

Longueur totale [mm] 100; (+10 mm)

Rayon de courbure minimum [mm] 20

Matière des fibres optiques verre

# E20566



## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-R4/0,14M

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
<b>Remarques</b>	
Unité d'emballage	1 pièces