




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OBF
OBF	
Portée des fibres optiques [mm]	70
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...70
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	35
Longueur totale [mm]	600
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium

E20631



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Matière de la gaine des fibres optiques	PE
Accessoires	
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces