

E20774



Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M



Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Données mécaniques

Poids	[g]	452,5
Longueur totale	[mm]	50000; (à câbler)
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Disposition des fibres		●
Diamètre des fibres	[mm]	1
Diamètre extérieur	[mm]	2,2
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la gaine des fibres optiques		PE

E20774



Fibres optiques acryliques en rouleau

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------